

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

 – CS 9791.045

Publisering : Fri Aug 14 10:56:42 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



– CS 9791.045

Oprettet: 14.08.2020 på www.rittal.com/dk-dk



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring fornedet og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation

Materiale: Kabinet: Aluminium AIMg3
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Montageplade: Aluminium, 2 mm

Overflade: Kabinet: Pulverbelagt, UV-beständig polyesterharpiks
Montageplade: kromateret

Farve: RAL 7035

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529: IP 55

Leveringsomfang: Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Indvendigt kabinet med montageplade, flangeplade og sikkerhedslukning
Montagevinkel til skabstermostat eller hygrostat
Yderskab med designkappe og sikkerhedslås 3524 E
2 C-profilskinner på bagpladen
2 sikkerhedslåse

Kommentar: Leveringstid oplyses på forespørgsel

Grundmateriale: Aluminium

Produktegenskaber

Dimensioner: Bredde: 630 mm
Højde: 780 mm
Dybde: 380 mm

Indvendige dimensioner:	Indv. bredde: 560 mm Indv. højde: 560 mm Indv. dybde: 308 mm
Montageplade:	Bredde: 550 mm Højde: 550 mm
Inderskab:	Bredde: 580 mm Højde: 580 mm Dybde: 333 mm
Udførelse lås:	Vridere
Antal låse:	2
Pakkestørrelse:	1 stk.
Vægt/PS:	21 kg
EAN:	4028177193727
Toldtarifnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	CS Vægmonteret indkapsling, BHD: 630x780x380 mm, aluminum, med montageplade, indkapsling-med-in-indkapsling concept
Godkendelser	
Forklaringer:	Overensstemmelseserklæring