

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Prensastopa HD – HD 2410.130

Date : 18-may-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Prensaestopa HD – HD 2410.130

created: 18.05.2019 on www.rittal.com/es-es



Discontinued article.

Descripción producto

Ejecución:

EMC

Ventajas:

La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.
Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.

Aplicación:

Fabricación y embalaje de alimentos
Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)
Biotecnología
Industria química

Material:

Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600

**Grado de protección
IP según IEC 60 529:**

IP 68 (5 bar, 30 min)

**Grado de protección
IP según DIN 40 050-9:**

IP 69K

Características del producto

**Campo de
temperatura
ambiental:**

-20°C...+100°C

Rosca:

M25 x 1,5

**Temperatura de
servicio (máx.):**

100

Entrada de cables:	Para sección de cables: 12 mm - 17 mm
Unidad de embalaje:	5 pza(s).
Peso/UE:	0,55 kg
EAN:	4028177552166
Código arancelario:	73181900
ETIM 6.0:	EC000441
ETIM 5.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 7.0/7.1:	27189265
eCl@ss 6.0/6.1:	27189265
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Descripción producto:	HD PRENSAESTOPAS M 25X1,5 EMC INOXIDABLE 1.4305, UE=5 UDS.
Aprobaciones	
Explicaciones:	Declaración del fabricante