

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FlatBox – DK 7507.000

Date : 06-mar-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FlatBox – DK 7507.000

created: 06.03.2021 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ejecución:	con guías perfil de 19"
Descripción:	Aplicación flexible como caja mural o de pie.
Ventajas:	Rápido montaje sin herramientas Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Material:	Chapa de acero Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	Caja con embalaje compacto 1 pieza mural 2 soportes básicos 2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas 2 laterales, con cierre 1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja Guías perfil de 19"
Observaciones:	Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
Material básico:	Chapa de acero

Descripción producto

Dimensiones: Anchura: 600 mm
Altura: 358 mm
Profundidad: 400 mm

Altura de montaje para componentes: 6 UA

Capacidad de carga: Máx. 300 N

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 17,84 kg

EAN: 4028177551398

Código arancelario: 94032080

ETIM 7.0: EC002500

ETIM 6.0: EC002500

eCI@ss 8.0/8.1: 27180208

eCI@ss 6.0/6.1: 27180208

Descripción producto: FlatBox 600 x 6UA x 400 mm RAL7035

Aprobaciones

Certificados: NA