

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Osastoidut kaapit TS – DK 7831.463

päivämäärä : 1.10.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Osastoidut kaapit TS – DK 7831.463

Luotu: 01.10.2020 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tuote poistetaan: 31.12.2019

Tuotekuvaus

Hyödyt:	Hitsattu runkorakenne Täydellinen tuuletus edestä ja takaa. Reikälevyissä vapaata ilmastoitua pintaa > 78 %. 2-pistetankolukko Oven käisyys vaihdettavissa Kaapelien sisäänvienti pohjan ja katon kautta (lisävaruste) Rivittävissä kaikkiin suuntiin Staattinen kuormitettavuus jopa 1000 kg
Materiaali:	Teräslevy
Pintakäsittely:	Kaappirunko: pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus Profiilikiskot, asennuskehys ja järjestelmäkiskot: sinkitty, kromatoitu
Väri:	RAL 7035
Toimitus:	Teräslevyovet ilmanvaihdolla edessä ja takana, 180° saranat Kattolevy, yksiosainen, umpinainen Säätöjalat 482,6 mm:n (19":n) taso, L-muotoiset profiilikiskot järjestelmäkiskoissa, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Kaikkien levyosien maadoitus esiasennettuna 1-kertainen, erotettu/erillinen kaapeliohjaus lokeroittain Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
Ohje tilausnumerosta:	Toimitusajalla

Tuoteominaisuudet

Mitat: Leveys: 600 mm
Korkeus: 2200 mm
Syvyys: 1000 mm

**Asennuskorkeus
komponenteille / ovi:** 10 U

**Tasojen etäisyys
(toimitettaessa):** 740 mm

Ovien määrä: Etupuoli: 4
Takaosa: 4

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 154 kg

EAN: 4028177642737

Tullitariffinimike: 94032080

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
