

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Verkkokaappi TE 8000 – TE 7888.520

päivämäärä : 1.10.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Verkkokaappi TE 8000 – TE 7888.520

Luotu: 01.10.2020 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Hyödyt:	Ei erillistä runkoa Optimaalinen käsiteltävyys Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta Oven käisyys vaihdettavissa
Materiaali:	Teräslevy Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely:	Asennuskehys: pohjamaalattu Lewosat: pulverimaalattu
Väri:	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 20
Toimitus:	Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyysuunnassa Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä) Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle 4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen) 4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Pohjamateriaali:	Teräslevy

Tuoteominaisuudet

Rakenne:	sivuseinillä
-----------------	--------------

Mitat: Leveys: 800 mm
Korkeus: 2000 mm
Syvyys: 600 mm

**Asennuskorkeus
komponenteille:** 42 U

**Tasojen etäisyys
(toimittaessa):** 495 mm

**Vapaa asennustila 19
tuuman tasolle,
edessä/takana:** 30 mm / 30 mm

Kuormitettavuus: 4000 N

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 103 kg

EAN: 4028177801455

Tullitariffinimike: 94032080

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Tuotekuvaus: TE 8000 800X2000X600MM 42U

Hyväksynät

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus