

□

Coffrets muraux AE avec montants 19" réglables en profondeur – DK 7645.000

Date d'édition : 11 déc. 2019

□

Coffrets muraux AE avec montants 19" réglables en profondeur – DK 7645.000

: 11.12.2019 www.rittal.com/fr-fr



Description du produit

Description:	Coffret mural pour petits réseaux avec un indice de protection élevé.
Matériau:	Coffret : tôle d'acier
Finition:	Coffret : revêtement poudre Montants 19" : zingués
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
Composition de la livraison:	Coffret avec porte montée sur charnières Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Serrure à panneton double de 3 mm Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduire les câbles par la base du coffret Montants 19", réglables en continu dans la profondeur Rail profilé en C pour retenir les câbles sur le panneau arrière Équerre en tôle en option pour installer un rail de mise à la masse ou un bandeau de prises 19"
Matériau de base:	Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 600 mm Hauteur: 760 mm Profondeur: 350 mm
--------------------	--

Hauteur de montage pour les composants:	16 U
Profondeur de montage:	310 mm
Position des charnières:	à droite, réversible
Nombre de fermetures à verrouillage:	2
Taille de la plaque passe-câbles:	5
Nombre de plaques passe-câbles:	1
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	32,2 kg
EAN:	4028177147041
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Description du produit:	Coffret mural 19" 16U, IP66
Homologations	
Homologations:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping TÜV VDE