

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Interrupteurs- sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3 – SV 9344.000

Date d'édition : 1 oct. 2020

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3 – SV 9344.000

created: 01.10.2020 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description du produit

<b>Matériau:</b>	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
<b>Couleur:</b>	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
<b>Normes respectées:</b>	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
<b>Remarque:</b>	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ».

## Caractéristiques du produit

<b>Modèle:</b>	Taille: 00
<b>Nombre de pôles:</b>	3 pôles
<b>Pour montage sur plaque de montage:</b>	oui
<b>Dimensions:</b>	Largeur: 106 mm Hauteur: 194 mm
<b>Type de raccordement (électrique):</b>	Bride à étrier
<b>Tension nominale:</b>	690 V, 3~

<b>Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées:</b>	Largeur: 13 mm Hauteur: 13 mm
<b>Raccordement pour sections de câbles cylindriques:</b>	4 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Courant nominal max.:</b>	160 A
<b>Départ de ligne:</b>	par le haut / par le bas
<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.
<b>Poids/UE:</b>	0,76 kg
<b>Taux de cuivre (kg / pièce):</b>	0,15
<b>EAN:</b>	4028177540507
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	85369095
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001040
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001040
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27371401
<b>Description du produit:</b>	Interrup-sect. HPC taille00
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	C-UR CCC UR
<b>Certificats:</b>	EAC
<b>Déclarations:</b>	Déclaration de conformité