

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kör lemezlyukasztó acéllemezhez – AS 4055.254

Date : 2020.09.28.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kör lemezlyukasztó acéllemezhez – AS 4055.254

created: 28.09.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Kivitel:	3 db vágócsúccsal
Leírás:	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Megjegyzés:	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Egységcsomag:	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
Megjegyzés:	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót

Termékjellemzők

PG-méret:	42
Ø lyukasztó:	54 mm
Húzócsavar (Ø x H):	19 mm x 75 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø:	19 mm
Hidraulikus húzócsavar cikkszám:	4055.663
Max. megmunkálható anyagvastagság	3 mm

acéllemez esetén:

Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,87 kg
Réz tartalom (kg/db):	0
EAN:	4028177808355
Vámtarifaszám:	82073010
ETIM 7.0:	EC000156
ETIM 6.0:	EC000156
eCl@ss 8.0/8.1:	21049047
eCl@ss 6.0/6.1:	21040702
Termékleírás:	AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, PG42