



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020122317113891

认证委托人名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stutzelberg, 35745 Herborn, Germany

生产者名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stutzelberg, 35745 Herborn, Germany

生产企业名称及地址

Rittal RGS GmbH

Werk 2, Rudolf-Loh-Straße 2, 35716 Dietzhölztal, Deutschland

产品名称和系列、型号、规格

威图防爆空箱体

KEL 93XX. YYY 型 详见附件, 防爆标志: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836. 1-2021, GB/T 3836. 3-2021, GB/T 3836. 31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 25 日 有效期至: 2030 年 12 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 12 月 28 日



方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

朱
M.G.






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020122317113891

证书附页: 第 1 页共 2 页

型号/规格:

KEL 93XX. YYY 型



尺寸:

150 x 150 x 80 = 01

300 x 150 x 80 = 02

200 x 200 x 80 = 03

300 x 200 x 80 = 04

400 x 200 x 120 = 05

300 x 300 x 120 = 06

600 x 200 x 120 = 07

材料:

1. 4301 / 304 = 00

1. 4401 / (316) = 30

1. 4571 = 40

1. 4404 / (316L) = 50

EN 10327 = 21

防爆标志:

Ex eb IIIC Gb, Ex tb IIIC Db

电气参数:

技术数据:

尺寸	长度	宽度	深度
最小	150mm	150mm	80mm
最大	600mm	300mm	120mm
环境温度	-30° C ≤ Ta ≤ +80° C		
防护等级	IP66		

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。

CQM 方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020122317113891

证书附页: 第 2 页共 2 页

- 1) 额定电压: 最大 1000V; 额定电流: 最大 125A; 保护接地导线截面积: 最大 35mm²。相应支路和接线盒的额定电压、额定电流和额定截面积均是基于已安装的电气设备而确定的。电气元件的安装需要由检测机构进行进一步的评估。
- 2) 产品为 Ex 元件, 与其他防爆电气设备或系统一起使用时需附加认证, 不能单独使用。
- 3) 当外壳喷塑时, 在可燃性粉尘环境中使用时, 须采取措施避免静电积聚, 见使用说明书。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。

