



### PK-polykarbonaattikotelot

läpivientiholkilla Pääluettelo 33, sivu 30

| Til.nro PK läpivientiholkilla | H1 | H2 | H3 | H4   | H5   |
|-------------------------------|----|----|----|------|------|
| 9530.000                      | 52 | 47 | 40 | 39,4 | 30,4 |
| 9531.000                      | 65 | 60 | 53 | 52,4 | 43,4 |

1 ei mallissa PK 9531.000


2 ei mallissa PK 9530.000




### PK-polykarbonaattikotelot

Pääluettelo 33, sivu 28


Rakenne A




Rakenne B



Rakenne C



Rakenne D



1 Ei malleissa PK 9500.XXX, PK 9501.XXX

2 Ei malleissa PK 9502.XXX, PK 9503.XXX

B1 = Kotelon leveys  
 B2 = Hyötyleveys  
 B3 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle tiivisteiden ulkopuolella  
 B4 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle kotelossa  
 B5 = Sisäleveys

H1 = Kotelon korkeus  
 H2 = Hyötykorkeus  
 H3 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle tiivisteiden ulkopuolella  
 H4 = Seinäkiinnitysten väli keskeltä keskelle kotelossa  
 H5 = Sisäkorkeus

T1 = Kokonaissyvyys  
 T2 = Kotelon hyötösyvyys  
 T3 = Kotelon syvyys  
 T4 = Sisäsyvyys

| Til.nro PK             | Rakenne | Leveysmitta mm |     |     |     |     | Korkeusmitta mm |     |     |     |     | Syvyysmitta mm |    |    |     |
|------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|----|-----|
|                        |         | B1             | B2  | B3  | B4  | B5  | H1              | H2  | H3  | H4  | H5  | T1             | T2 | T3 | T4  |
| 9500.XXX               | A       | 65             | 59  | 50  | -   | 36  | 65              | 59  | 50  | 25  | 36  | 57             | 33 | 41 | 45  |
| 9502.XXX               | A       | 94             | 88  | 79  | 50  | 64  | 65              | 59  | 50  | -   | 36  | 57             | 33 | 41 | 45  |
| 9504.XXX               | A       | 94             | 88  | 79  | 50  | 64  | 94              | 88  | 79  | 50  | 64  | 57             | 33 | 41 | 45  |
| 9505.XXX               | A       | 94             | 88  | 79  | 50  | 64  | 94              | 88  | 79  | 50  | 64  | 81             | 33 | 41 | 69  |
| 9506.XXX               | A       | 110            | 104 | 95  | 65  | 80  | 110             | 104 | 95  | 65  | 80  | 66             | 42 | 50 | 53  |
| 9507.XXX               | A       | 110            | 104 | 95  | 65  | 80  | 110             | 104 | 95  | 65  | 80  | 90             | 42 | 50 | 77  |
| 9508.XXX               | A       | 130            | 124 | 115 | 90  | 101 | 94              | 88  | 79  | 50  | 64  | 57             | 33 | 41 | 45  |
| 9509.XXX               | A       | 130            | 124 | 115 | 90  | 101 | 94              | 88  | 79  | 50  | 64  | 81             | 33 | 41 | 69  |
| 9510.XXX               | A       | 130            | 124 | 115 | 70  | 101 | 130             | 124 | 115 | 70  | 101 | 75             | 51 | 59 | 63  |
| 9511.XXX               | A       | 130            | 124 | 115 | 70  | 101 | 130             | 124 | 115 | 70  | 101 | 99             | 51 | 59 | 87  |
| 9512.XXX               | B       | 180            | 174 | 165 | 120 | 150 | 94              | 88  | 79  | 50  | 64  | 57             | 33 | 41 | 45  |
| 9513.XXX               | B       | 180            | 174 | 165 | 120 | 150 | 94              | 88  | 79  | 50  | 64  | 81             | 33 | 41 | 69  |
| 9514.XXX               | B       | 180            | 173 | 165 | 120 | 128 | 110             | 103 | 95  | 50  | 80  | 90             | 63 | 71 | 75  |
| 9515.XXX               | B       | 180            | 173 | 165 | 120 | 128 | 110             | 103 | 95  | 50  | 80  | 111            | 63 | 71 | 97  |
| 9516.XXX <sup>1)</sup> | B       | 180            | 173 | 165 | 120 | 128 | 110             | 103 | 95  | 50  | 80  | 165            | 63 | 71 | 150 |
| 9517.XXX               | C       | 182            | 175 | 167 | 120 | 152 | 180             | 173 | 165 | 120 | 128 | 90             | 63 | 71 | 75  |
| 9518.XXX               | C       | 182            | 175 | 167 | 120 | 152 | 180             | 173 | 165 | 120 | 128 | 111            | 63 | 71 | 97  |
| 9519.XXX <sup>1)</sup> | C       | 182            | 175 | 167 | 120 | 152 | 180             | 173 | 165 | 120 | 128 | 165            | 63 | 71 | 150 |
| 9520.XXX               | C       | 254            | 247 | 239 | 190 | 224 | 180             | 173 | 165 | 120 | 128 | 90             | 63 | 71 | 75  |
| 9521.XXX               | C       | 254            | 247 | 239 | 190 | 224 | 180             | 173 | 165 | 120 | 128 | 111            | 63 | 71 | 97  |
| 9522.XXX <sup>1)</sup> | C       | 254            | 247 | 239 | 190 | 224 | 180             | 173 | 165 | 120 | 128 | 165            | 63 | 71 | 150 |
| 9523.XXX               | D       | 361            | 355 | 346 | 240 | 309 | 254             | 248 | 239 | 190 | 224 | 111            | 63 | 71 | 97  |
| 9524.XXX <sup>1)</sup> | D       | 361            | 355 | 346 | 240 | 309 | 254             | 248 | 239 | 190 | 224 | 165            | 63 | 71 | 150 |

<sup>1)</sup>Rakenne .000, .100 viistetyllä kannella

# Kytöntäkaapit

## Pienkotelot

### PK-polykarbonaattikotelot

Metrisillä porausaihoilla Pääluettelo 33, sivu 28

Kotelon aukotuskuvat:

PK 9500.050

PK 9508.050

PK 9514.050

PK 9521.050

