



Pohjana TS 8

näppäimistölaatikolla Pääluettelo 33, sivu 130

Vetolaatikolla



PC 8366.000, PC 8368.000



- 1 Maks. 505, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
2 Maks. 549, säädettävissä 25 mm rasterijaolla

Pienellä asennuskentällä ja vetolaatikolla

PC 8366.300





- 1 Maks. 355, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
2 Maks. 397, säädettävissä 25 mm rasterijaolla

i.L. = Sisämitta

Suurella asennuskentällä ja vetolaatikolla

PC 8366.400




				Til.nro PC		
				Syvyys 636 mm	8366.000	8366.300
				Syvyys 836 mm	8368.000	–
Toimitus	Rakenne	Materiaali	Väri RAL			
Kotelo	Runkorakenne sivuseinillä ja katolla, kiinnitys sisäpuolelta	Teräslevy 1,5 mm	7035	■	■	■
	Pohjalevyt, 3-osaiset	Teräslevy 1,5 mm	sinkitty			
Ovi takana	Tankolukolla ja kaksoislehtiavainpesällä, oikeakätinen saranointi	Teräslevy 2,0 mm	7035	■	■	■
Laiteovi ylhäällä	Lukitus sisäpuolelta, oikeakätinen saranointi	Teräslevy 1,5 mm	7015			
	Pystysuorat koristepeitelevyt	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035	■	■	
	Ikkuna silkkipainomaskilla	Turvalasi ESG 4,0 mm	7015			
Asennuskenttä, suuri, ylhäällä	Lukitus sisäpuolelta, oikeakätinen saranointi	Alumiiniprofiili	7035			
	Asennuskenttä	Teräslevy 1,5 mm	7015			■
	Päättylista ylös/alas	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035			
Laitehylly näytölle	Rei'itetty, kiinteä asennus	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■	
Vetolaatikko näppäimistölle	Kotelo	Teräslevy 1,5 mm	7035			
	Ulosvedettävä näppäimistötaaso kaapelinkannattimilla sekä ulosvedettävä hiirialusta	Teräslevy 1,5 mm	7035	■	■	■
	Peitelevy kahvalistalla, toimii käännettynä rannetukena, lukollinen, lukon nro 3524 E	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035/7015/9006			
Pieni asennuskenttä	Oikeakätinen saranointi, ruuvikiinnitys sisäpuolelta vasemmalta, asennuskenttä	Teräslevy 1,5 mm	7015		■	
	Koristepeitelevyt sivulla	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035			
Ovi alhaalla	Tankolukolla ja kaksoislehtiavainpesällä, oikeakätinen saranointi	Alumiiniprofiili	7035	■	■	■
	Ovi	Teräslevy 1,5 mm	7015			

Pohjana TS 8

näppäimistötasolla tai pulpettiulokkeella Pääluettelo 33, sivu 130


Näppäimistötasolla

PC 8366.100, PC 8368.100



Pulpettiulokkeella

PC 8366.200



- 1** Maks. 505, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
- 2** Maks. 549, säädettävissä 25 mm rasterijaolla
- 3** Maks. asennuspinta 540 x 179 mm

i.L. = Sisämitta

			Til.nro PC		
			Syvyys 636 mm	8366.100	8366.200
			Syvyys 836 mm	8368.100	—
Toimitus	Rakenne	Materiaali	Väri RAL		
Kotelo	Runkorakenne sivuseinillä ja katolla, kiinnitys sisäpuolelta	Teräslevy 1,5 mm	7035	■	■
	Pohjalevyt, 3-osaiset	Teräslevy 1,5 mm	sinkitty		
Ovi takana	Tankolukolla ja kaksoislehtiavainpesällä, oikeakätinen saranointi	Teräslevy 2,0 mm	7035	■	■
Laiteovi ylhäällä	Lukitus sisäpuolelta, oikeakätinen saranointi	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■
	Pystysuorat koristepeitelevyt	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035		
	Ikkuna silkkipainomaskilla	Turvalasi ESG 4,0 mm	7015		
Laitehylly näytölle	Rei'itetty, kiinteä asennus	Teräslevy 1,5 mm	7015	■	■
Näppäimistö-taso	Näppäimistötason kotelo	Teräslevy 1,5 mm	7035	■	
	Peitelevy saranoitu alareunasta, lukollinen, lukon nro 3524 E	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035/7015/9006		
	Näppäimistö-taso ulosvedettävällä hiirialustalla ja 2 tarranauhaa näppäimistölle	Teräslevy 1,5 mm	7035		
Pulpettiuloke	Kotelo irrotettavalla kannella	Teräslevy 1,5 mm/2,0 mm	7035		■
	Päätylista	Muovia UL 94-V0 mukaan	7035/7015/9006		
Ovi alhaalla	Tankolukolla ja kaksoislehtiavainpesällä, oikeakätinen saranointi	Alumiiniprofiili	7035	■	■
	Ovi	Teräslevy 1,5 mm	7015		