




### Seinäkotelo EL, 3-osainen

Syvyys 573/673 mm, esiasennettu Pääluettelo 33, sivu 62






- 1 Asennussyvyys T5
- 2 C-profiilikisko
- 3 482,6 mm (19") kisko portaattomasti säädettävissä syvyyssuunnassa

i.L. = Sisämitta

| Til.nro DK | Kotelon syvyys mm | U  | Korkeusmitta mm |     |     |     |       | Syvyysmitta mm |     |       |     |                   |
|------------|-------------------|----|-----------------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----|-------|-----|-------------------|
|            |                   |    | H1              | H2  | H3  | H4  | H5    | T1             | T2  | T3    | T4  | T5                |
| 7709.735   | 573               | 9  | 478             | 415 | 407 | 432 | 103,5 | 261            | 416 | 572,5 | 375 | 491,5 – maks. 520 |
| 7715.735   |                   | 15 | 746             | 684 | 674 | 699 | 124,5 | 261            | 416 | 572,5 | 375 | 491,5 – maks. 520 |
| 7721.735   |                   | 21 | 1012            | 949 | 941 | 965 | 133   | 261            | 416 | 572,5 | 375 | 491,5 – maks. 520 |
| 7709.535   | 673               | 9  | 478             | 415 | 407 | 432 | 103,5 | 361            | 516 | 672,5 | 475 | 491,5 – maks. 520 |
| 7715.535   |                   | 15 | 746             | 684 | 674 | 699 | 124,5 | 361            | 516 | 672,5 | 475 | 491,5 – maks. 520 |
| 7721.535   |                   | 21 | 1012            | 949 | 941 | 965 | 133   | 361            | 516 | 672,5 | 475 | 491,5 – maks. 520 |

### Seinäkotelo EL, 3-osainen

Syvyys 473 mm, asennuskiskoilla Pääluettelo 33, sivu 63



- 1** Asennussyvyys T
- 2** C-profiilikisko
- 3** 482,6 mm (19") kisko portaattomasti säädettävissä syvyyssuunnassa

i.L. = Sisämitta


| Til.nro DK | U  | Korkeusmitta mm |     |     |     |       | Syvyysmitta mm  |
|------------|----|-----------------|-----|-----|-----|-------|-----------------|
|            |    | H1              | H2  | H3  | H4  | H5    | T               |
| 7706.135   | 6  | 345             | 284 | 274 | 299 | 99,5  | 391 – maks. 420 |
| 7709.135   | 9  | 478             | 417 | 407 | 432 | 103,5 | 391 – maks. 420 |
| 7712.135   | 12 | 612             | 551 | 540 | 565 | 120   | 391 – maks. 420 |
| 7715.135   | 15 | 746             | 684 | 674 | 699 | 124,5 | 391 – maks. 420 |
| 7718.135   | 18 | 878             | 817 | 807 | 832 | 128,5 | 391 – maks. 420 |
| 7721.135   | 21 | 1012            | 951 | 941 | 965 | 133   | 391 – maks. 420 |

# KytKentäkaapit

## Seinä-verkkokaapit

### Seinäkotelo EL, 3-osainen


Syvyys 373/473 mm, asennuslevyllä Pääluettelo 33, sivu 64, 65



| Til.nro DK | Kotelon syvyys mm | U  | Korkeusmitta mm |     |     |     | Syvyysmitta mm |     |       |     |
|------------|-------------------|----|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-------|-----|
|            |                   |    | H1              | H2  | H3  | H4  | T1             | T2  | T3    | T4  |
| 2243.605   | 373               | 3  | 212             | 151 | 141 | 165 | 320            | 175 | 372,5 | 216 |
| 2246.605   |                   | 6  | 345             | 284 | 274 | 299 | 320            | 175 | 372,5 | 216 |
| 2249.605   |                   | 9  | 478             | 417 | 407 | 432 | 320            | 175 | 372,5 | 216 |
| 2252.605   |                   | 12 | 612             | 551 | 541 | 565 | 320            | 175 | 372,5 | 216 |
| 2255.605   |                   | 15 | 746             | 684 | 674 | 699 | 320            | 175 | 372,5 | 216 |
| 2258.605   |                   | 18 | 878             | 817 | 807 | 832 | 320            | 175 | 372,5 | 216 |
| 2261.605   |                   | 21 | 1012            | 951 | 941 | 965 | 320            | 175 | 372,5 | 216 |
| 2253.605   | 473               | 3  | 212             | 151 | 141 | 165 | 420            | 275 | 472,5 | 316 |
| 2256.605   |                   | 6  | 345             | 284 | 274 | 299 | 420            | 275 | 472,5 | 316 |
| 2259.605   |                   | 9  | 478             | 417 | 407 | 432 | 420            | 275 | 472,5 | 316 |
| 2262.605   |                   | 12 | 612             | 551 | 541 | 565 | 420            | 275 | 472,5 | 316 |
| 2265.605   |                   | 15 | 746             | 684 | 674 | 699 | 420            | 275 | 472,5 | 316 |
| 2268.605   |                   | 18 | 878             | 817 | 807 | 832 | 420            | 275 | 472,5 | 316 |
| 2271.605   |                   | 21 | 1012            | 951 | 941 | 965 | 420            | 275 | 472,5 | 316 |

### Seinäkotelo EL, 2-osainen

Syvyys 369 mm, kääntökehyksellä Pääluettelo 33, sivu 66



HE = U

| Til.nro DK | U  | Korkeusmitta mm |     |     |     |     |     |
|------------|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |    | H1              | H2  | H3  | H4  | H5  | H6  |
| 1919.500   | 6  | 380             | 330 | 320 | 222 | 377 | 317 |
| 1920.500   | 11 | 600             | 545 | 542 | 445 | 597 | 537 |
| 1926.500   | 14 | 760             | 705 | 676 | 578 | 757 | 697 |