


Compact-Panel


Päälueetelo 33, sivu 142



Til.nro CP (aukotuksella CP-S)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Leveys (B1) mm	241	241	315	315
Korkeus (H1) mm	238	388	238	388
Syvyys (T1) mm	87	87	87	87
B2 = Kotelon sisäleveys	170	170	244	244
B3 = Etulevyn leveys	178	178	252	252
B4 = Sisäleveys ruuvikiinnikkeiden välissä	164	164	238	238
H2 = Kotelon sisäkorkeus	192	342	192	342
H3 = Etulevyn korkeus	200	350	200	350
H4 = Sisäkorkeus ruuvikiinnikkeiden välissä	186	336	186	336

Ohjausovikotelot

Päälueetelo 33, sivu 143



Til.nro CP	1 kpl	6534.000	6535.000	6537.000	6536.000	6538.000	6544.000
Leveys (B1) mm	VP	300	300	300	400	400	500
Korkeus (H1) mm		200	300	400	300	400	500
Syvyys (T1) mm		180	180	180	180	180	180
B2 = Kotelon leveys kahvalistoineen		338	338	338	438	438	538
B3 = Sisämitta, edessä kahvalistojen välissä		258	258	258	358	358	458
B4 = Asennuslevyn kiinnityspisteiden väli		260	215	215	295	295	410
B5 = Etulevyn aukon maksimileveys		227	227	227	327	327	427
B6 = Käännettävä leveys, syvyys 100 mm		220	220	220	320	320	420
B7 = Käännettävä leveys, syvyys 168 mm		200	200	200	300	300	400
H2 = Kotelon korkeus kahvalistoineen		205	305	405	305	405	505
H3 = Asennuslevyn kiinnityspisteiden väli		122	250	350	250	330	445
H4 = Etulevyn aukon maksimikorkeus		155	255	355	255	355	455
H5 = Etäisyys pohjasta asennuslevyn kiinnityskohtaan		39	25	25	25	35	27,5