


Kannatinjärjestelmä CP-S

Kotelokiinnike, kallistettava, kotelon päälle


Päälueetelo 33, sivu 151

IW 6902.670

Näkymä A



Näkymä B





Kotelokiinnike CP-S

Päälueetelo 33, sivu 151


CP 6501.070

Näkymä A




1 Kiinnitysruuvi


Asennusaukotus



b)





kuten aukotus a),
mutta ilman
lukkoporausia



Kotelon liitososa CP-S


kotelolle jossa on aukotus CP-S, pyöreä Pääluettelo 33, sivu 151

CP 6501.050




1 Kiinnitysruuvi


Asennusaukotus



b)




kuten aukotus a),
mutta ilman
lukkoporauksia



Kotelon liitososa CP-S


kotelolle jossa on aukotus CP-L 120 x 65 mm Pääluettelo 33, sivu 151

CP 6501.130



1 Kiinnitysruuvi

Asennusaukotus, kotello




2 Vaihtoehtoisesti maks. Ø 55 mm

KulmakytKin 90° CP-S


Pääluettelo 33, sivu 151

CP 6501.120



- 1 Kiinnitysruuvi
- 2 Säätöruuvi
- 3 Irrotettava levy


Koteloiden mahdolliset asennusaukotukset



Rakenne c) nopeisiin tai yhden henkilön suorittamiin asennuksiin

Kannatinprofili CP-S

Pääluettelo 33, sivu 151



A mm	Til.nro CP
500	6501.000
1000	6501.020

A_{min.} = 100 mm
A_{maks.} = 2000 mm


KytKentäkaapit

Kannatinjärjestelmä CP-S

Kulmakappale 90° CP-S

Päälueetelo 33, sivu 151


CP 6501.140



Kannatinnivel CP-S

Päälueetelo 33, sivu 151


CP 6501.160




Seinäniel CP-S

Päälueetelo 33, sivu 151

CP 6501.150



Asennusaukotos 90°




- 1** Kiinnitysruuvi
- 2** Säätöruuvi
- 3** Ruuvi kääntökulman säätöön
- 4** Irrotettava levy

Seinä-/lattiakiinnike CP-S


Päälueetelo 33, sivu 151

CP 6501.110



- 1** Säätöruuvi

Näkymä A



Asennusaukotos

