

Kyt Kentäkaapit


Liitäntä- ja kiinnitysosat

Liitäntäadapteri CP-L Ø 130 mm – CP-L □ 120 x 65 mm

Päälue tte lo 33, sivu 164

CP 6071.000

Leikkaus A – A




Liitäntäadapteri CP-L – CP-XL

Päälue tte lo 33, sivu 164

CP 6528.010


CP 6528.510



Adapteri Siemens Pro-Panelille

Päälueetelo 33, sivu 164


CP 6528.450



Liitäntäkonsoli CP-L Beckhoff-ohjauspaneelleille

Päälueetelo 33, sivu 164

CP 6508.020




- 1 Kiinnitysreikäkuviot, CP 6525.110/610, CP 6527.110
- 2 Kotelon ulkoreuna = liitäntäkonsolin yläreuna

Liitäntälevy CP-L

vahvikelevyllä Päälueetelo 33, sivu 165

CP 6528.210



- 1 Vaihtoehto Ø B
- 2 Ø 6 mm vain peltikoteloissa vahvikelevyn kiinnitykseen
- 3 Kotelon ulkoreuna, takana

KytKentäkaapit


LiitÄntÄ- ja kiinnitysosat

Kotelokiinnike, kallistettava, kotelon alle

CP-L □ 120 x 65 mm PÄÄLUETTelo 33, sivu 165


IW 6902.640

Näkymä B



1 Valmistettu kotelolle, jossa aukotus CP-L/
CP-S, □ 120 x 65 mm tai liitÄntÄkonsolille
CP-L CP 6508.0X0

2 Valmistettu pistokelÄpiviennille
SZ 2400.300/SZ 2400.500




3 Työtaso, esim. IW 6902.310/IW 6902.320

Adapteri CP-C - CP-L

PÄÄLUETTelo 33, sivu 165

CP 6071.600



1 Kannatinprofiili CP-L
Kannatinprofiili, korkeussÄädöllÄ CP-L


2 CP-C-järjestelmäkomponenttien
CP 6071.400, CP 6071.800 liitÄntÄ

Kotelon liitososa CP-XL


pöytäasennukseen Pääluettelo 33, sivu 166

CP 6528.410

Asennusaukutus pintoihin



Asennusaukutus kotelon puolelle






A tai Ø A tehdään Optipanelin ja Comfort-Panelin tapauksessa kotelokohtaisesti.

A_{maks.} = 100 mm

	Asennussyvyys mm	a	b	c
Comfort-Panel	152/308	28,9	77,9	30,5
	191 – 464	43,1	82,5	48,1
Optipanel	150	34	65,5	28
Peltikotelo	–	1)	86	1)

1) Poraukset/aukutus sijoitetaan kotelon vahvikkeen keskelle.



1 Tila/valmius pistokeliittimen aukotuksella varustetun adapterin, 24-nap. SZ 2477.010, asennusta varten

Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmään CP-L


Pääluettelo 33, sivu 166

CP 6510.210

Rakenne 20 kg





CP 6510.330, CP 6510.340

Rakenne 32 kg ja 40 kg



Maks. poikkipinta kaapelien läpivientiin 8 x 15 mm

Näkymä A



- 1 Yläasento
- 2 Ala-asento
- 3 Säätömahdollisuus +20° tai -20°
- 4 Maks. poikkipinta kaapelien sisäänvientiin 16 x 40 mm


Kytentäkaapit

Liitäntä- ja kiinnitysosat


Kääntönivel CP-L

ulokkeella/ilman uloketta Pääluettelo 33, sivu 167

CP 6016.700




CP 6016.600



Kannatinkulma 90° CP-L

Pääluettelo 33, sivu 167




Väri RAL	Paino kg	Til.nro CP
7035	3,4	6519.000

Kulma-adapteri 90°


Pääluettelo 33, sivu 168

CP 6501.090
CP-L - CP-S


CP 6528.110
CP-XL - CP-L



1



2



- 1 Irrotettava levy 71 x 149 mm
- 2 Irrotettava kansi