


Jäähdytys

Kytkenäkaappien lämmittimet


Kytkenäkaappien lämmittimet

Jatkuva lämmitysteho 10 – 800 W Pääluettelo 33, sivu 471

Ilman tuuletinta



Tuulettimella



B = Leveys
H = Korkeus
T = Syvyys

Ilman tuuletinta


Til.nro SK	B mm	H mm	T mm
3105.310	45	120	46
3105.320	45	120	46
3105.330	64	155	56
3105.340	64	155	56
3105.350	64	230	56
3105.360	90	165	75
3105.370	90	180	75

Tuulettimella


Til.nro SK	B mm	H mm	T mm
3105.380	103	200	103
3105.390	103	200	103
3105.400	103	200	103
3105.410	103	200	103
3105.420	103	200	103
3105.430	103	200	103

SK 3105.380 – SK 3105.430

Kiinnitys asennuslevyyn




Kiinnitys kannatinkiskoon




SK 3105.310/SK 3105.320

Kiinnitys asennuslevyyn




SK 3105.330 – SK 3105.350

Kiinnitys asennuslevyyn




SK 3105.360/SK 3105.370


Kiinnitys asennuslevyyn



Kiinnitysmahdollisuus kannatinkiskoon



Kiinnitysmahdollisuus kannatinkiskoon



Kiinnitysmahdollisuus kannatinkiskoon

