



Basic Safe

Päälueetelo 33, sivu 504



B = Leveys
H = Korkeus
T = Syvyys



Til.nro LS	B1 mm	B2 mm	H1 mm	H2 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm
7999.898	806	620	1699	827	1319	1024	2746


Modular Safe/Modular Safe Extend

Päälueetelo 33, sivu 505/506

IT-infrastruktuurin asteittainen kasvu

- Laitteiden korkeatasoinen fyysinen suojaus tulipaloo ja murtautumista vastaan, myös sammutusvesi- ja savutiivis.
- Monitoiminen turvallisuusratkaisu 19" tekniikalle, verkko- ja laitekomponenteille.
- Modulaarinen, liikkumista kestävä suojaus muotosulkeisen liitântätekniikan ansiosta.
- Palo- ja murtosuojatut osat voidaan asentaa olemassa oleviin verkko- ja palvelinkaappeihin järjestelmän toimissa.
- Muutto tai laajentaminen eivät aiheuta ongelmia.


Modular Safe -yksiköt voidaan ketjuttaa yhteen helposti ja laitteiden käytön aikana. Jokainen moduuli varustetaan käyttö- ja huolto-ovella sekä asiakas-kohtaisilla lisävarusteilla.



Modular Safe/Modular Safe Extend

Modular Safe

Päälueetelo 33, sivu 505





Til.nro LS	2-ovijärjestelmä	B1 mm	B2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	T4 mm	T5 mm
7999.892	■	1500	979 ¹⁾	1942	1840	169	1238	2280	3322	1010	262
7999.893		1500	979 ¹⁾	2321	2219	169	1238	2280	3322	1010	262

B = Leveys
H = Korkeus
T = Syvyys


Modular Safe Extend

Päälueetelo 33, sivu 506

Yksiosaiset ovet edessä ja takana



Til.nro LS	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	Sisäsyvyys mm
7999.896	2210	2141	2030	169	1204	3324	262	1020
7999.897	2410	2341	2230	169	1204	3324	262	1020
7999.983	2210	2141	2030	169	1404	3524	262	1220
7999.987	2410	2341	2230	169	1404	3524	262	1220




1 Kaapelilaipio


Modular Safe Extend

Päälueetelo 33, sivu 506


Yksiosainen ovi edessä/2-osainen ovi takana




1 Kaapelilaipio



2-osaiset ovet edessä ja takana



1 Kaapelilaipio



B = Leveys
H = Korkeus
T = Syvyys

Til.nro LS	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	Sisäsyvyys mm
7999.896	2210	2141	2030	169	1204	2809	262	1020
7999.897	2410	2341	2230	169	1204	2809	262	1020
7999.983	2210	2141	2030	169	1404	3009	262	1220
7999.987	2410	2341	2230	169	1404	3009	262	1220

Til.nro LS	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	Sisäsyvyys mm
7999.896	2210	2141	2030	169	1204	2339	262	1020
7999.897	2410	2341	2230	169	1204	2339	262	1020
7999.983	2210	2141	2030	169	1404	2539	262	1220
7999.987	2410	2341	2230	169	1404	2539	262	1220