


Jalusta, täydellinen


Ruostumatonta terästä, ruostumattomiin ES-, PC-ES-kaappeihin, AP-pulpetteihin Pääluettelo 33, sivu 552

100 mm korkea jalusta



T = kaapin syvyys – 50 mm
B = kaapin leveys

200 mm korkea jalusta




T = kaapin syvyys – 50 mm
B = kaapin leveys

Korotusjalka

TS, CM, TP, PC, IW, ES, säädettävä Pääluettelo 33, sivu 552

TS 8601.450, TS 8601.680



Til.nro TS	Kaapin syvyys mm	L1	L2
8601.450	400	644	275
	500	744	375
8601.680	600	844	475
	800	1044	675