


Systemausbau

19"-Ausbautechnik

Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS

L-förmiges Profil




L-förmiges Profil

Einbaubreite	1 mm	2 mm	3 mm
19"	450	465	482,6
21"	500	515	533,4
23"	552	567	584,2
24"	577	592	609,6
18 SU	450	465	485
20 SU	500	515	535

- 1 = Lichte Breite
- 2 = Befestigungsmaß
- 3 = Außenmaß der Einschübe
bzw. der Frontplatten

TS IT-Profil vorne



TS IT-Profil vorne/hinten

Einbaubreite	1 mm	2 mm	3 mm
19"	450	465	482,6
21"	500	515	533,4
23"	552	567	584,2
24"	577	592	609,6

- 1 = Lichte Breite
- 2 = Befestigungsmaß
- 3 = Außenmaß der Einschübe
bzw. der Frontplatten

TS IT-Profil hinten

