




Kompaktní otočné rámy pro AE



1 T = max. montážní hloubka (viz tabulka)

2 D = 38 (53, 68, 83)

Pro kompaktní skříň AE			Výškové moduly (U)	6 U	11 U	14 U
Skříň		Max. montážní hloubka (T max.) mm	Obj. č. SR	2026.200	2027.200	2034.200
Šířka mm	Hloubka mm			Pro výšku skříně mm	380	600
		H1 (mm)		320	542	676
			H2 (mm)	270	492	626
600	210	145	Strukturovaná prášková barva	1039.500	1060.500	1076.500
			Nerez ocel	1009.600	1010.600	1012.600
600	350	265	Strukturovaná prášková barva	1339.500	1360.500	1376.500
760	210	145	Strukturovaná prášková barva	–	–	1077.500
760	300	235	Strukturovaná prášková barva	–	–	1073.500
			Nerez ocel	–	–	1014.600