


Skříně pro počítačové systémy

Se zásuvnou přihrádkou pro klávesnici



1 Max. 504,5, poloha nastavitelná v rastru 25 mm
i.L. = světlý rozměr

				Obj. č. PC
				4650.100
				Šířka mm
				Výška mm
				Hloubka mm
Rozsah dodávky	Provedení	Materiál	Povrch/barva	
Skříně	Nahoře a po stranách uzavřená, dole otevřená	Nerez ocel, 1,5 mm	Jemně zbrúšený povrch, zrnitost 400	■
	Podlahové plechy, třídílné	Nerez ocel, 1,5 mm		
Zadní dveře	S tyčovým uzávěrem a vložkou typu Doppelbart, osazení na závěsech vpravo	Nerez ocel, 2,0 mm	Jemně zbrúšený povrch, zrnitost 400	■
Prosklené dveře nahoře	Blokovací uzávěr z vnitřní strany ¹⁾ , závěsy osazené vpravo	Nerez ocel, 1,5 mm	Jemně zbrúšený povrch, zrnitost 400	■
	Prosklená plocha	Bezpečnostní sklo ESG 4,0 mm		
Přístrojová police	Děrovaná, pevně namontovaná	Ocelový plech, 1,5 mm	RAL 7015	■
Zásuvka	Skříně	Ocelový plech, 1,25 mm	RAL 7035	■
	Výsuvná přihrádka na klávesnici s držákem kabelu a s výsuvnou podložkou pod myš	Ocelový plech, 1,5 mm	RAL 7035	
	Kryt, zaklapnutý jako dlaňová opěra, s uzávěrem, zámek č. 3524 E	Nerez ocel, 1,25 mm	Jemně zbrúšený povrch, zrnitost 400	■
	¹⁾ s odblokováním pro horní prosklené dveře			■
Spodní dveře	S tyčovým uzávěrem a vložkou typu Doppelbart, osazení na závěsech vpravo	Nerez ocel, 1,5 mm	Jemně zbrúšený povrch, zrnitost 400	■