







Přípojnicové systémy PLS

do 800/1600A

<p>Technické informace k výpočtu jmenovitých proudů podle DIN 43 671, viz kapitola 2-102, strana 1/2</p> <p>Upozornění: – Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC</p> <p>Certifikáty:  US LISTED E191125</p>							
	Pro systém Rittal		PLS 800		PLS 1600		PLS 1600 PLUS
	Počet pólů		3pólový		3pólový		4pólový
	Rozteč přípojníc mm		60		60		60
	Jmenovité provozní napětí		1000 V AC		1000 V AC		1000 V AC
IEC		–		–		–	
UL		–		–		600 V AC	
Pro použití		IEC		IEC/UL		IEC/UL	
Obj. č. SV		9341.000		9341.050¹⁾ 		9342.004¹⁾ 	
Utahovací moment Nm		–		–		–	
– upevňovací šroub M6 x 16		5		5		5	
– upevňovací šroub M6 x 25		–		5		–	
– ochrana přípojnice proti posunutí		0,7		0,7		–	
– upevnění krytu		–		–		7	

¹⁾ Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil