


# Stysteemopbouw

## 19"-opbouwtechniek

### Profielen, 482,6 mm (19")

voor TS

L-vormig profiel



L-vormig profiel


Inbouwbreedte	1 mm	2 mm	3 mm
19"	450	465	482,6
21"	500	515	533,4
23"	552	567	584,2
24"	577	592	609,6
18 SU	450	465	485
20 SU	500	515	535

1 = binnenwerkse breedte

2 = bevestigingsmaat

3 = buitenafmetingen van de inschuifeenheden  
resp. de frontplaten

TS IT-profiel voor



TS IT-profiel voor/achter

Inbouwbreedte	1 mm	2 mm	3 mm
19"	450	465	482,6
21"	500	515	533,4
23"	552	567	584,2
24"	577	592	609,6

1 = binnenwerkse breedte

2 = bevestigingsmaat

3 = buitenafmetingen van de inschuifeenheden  
resp. de frontplaten

TS IT-profiel achter

