



Kastsystemen

PC kastsystemen



PC kastsystemen met toetsenbordschuiflade

Met zichtdeur en schuiflade
PC 5366.000, PC 5368.000





- 1 Max. 505, verstelbaar in het 25 mm raster
- 2 Max. 547, verstelbaar in het 25 mm raster

Met klein inbouwveld en schuiflade
PC 5366.300



- 1 Max. 355, verstelbaar in het 25 mm raster
- 2 Max. 397, verstelbaar in het 25 mm raster

Met groot inbouwveld en schuiflade
PC 5366.400



i.L. = Binnenwerkse frame-afmeting


				Bestelnr. PC			
				Diepte 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400
				Diepte 836 mm	5368.000	-	-
Levering	Uitvoering	Materiaal	Kleur RAL				
Kast	Kastconstructie met gemonteerde zijwanden en dak	Plaatstaal 1,5 mm	7035 structuur	■	■	■	
	Bodemplaten, driedelig (5368.000, vierdelig)	Plaatstaal 1,5 mm	Verzinkt				
Deur achter	Met espagnoetsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Plaatstaal 2,0 mm	7035 structuur	■	■	■	
Zichtdeur boven	Met frame aan de binnenzijde vergrendeld ¹⁾ , rechts scharnierend	Plaatstaal 1,5 mm	7015	■	■	-	
	Verticale decoratieplinten	Kunststof volgens UL 94-V0	7035				
	Ruit met zeefdrukmasker	Veiligheidsglas ESG 4,0 mm	7015				
Inbouwveld, groot, boven	Verticale profielen, aan de binnenzijde vergrendeld ¹⁾ , rechts scharnierend	Aluminium profiel	7035				
	Montageplaat	Plaatstaal 1,5 mm	7015	-	-	■	
	Afsluitprofiel boven/onder	Kunststof volgens UL 94-V0	7035				
Legbord voor monitor	Gesleufd, vast ingebouwd	Plaatstaal 1,5 mm	7015	■	■	-	
Schuiflade voor toetsenbord	Kast	Plaatstaal 1,5 mm	7035				
	Toetsenbordtableau met kabelhouder alsmede mousepad-tableau en toetsenbordbeugel	Plaatstaal 1,5 mm	7035	■	■	■	
	Plint met handgreepprofiel, ingeklapt als handsteun, met arretering, sluiting nr. 3524 E	Kunststof volgens UL 94-V0	7035/7015/9006				
Inbouwveld, klein	Rechts scharnierend, links vanuit de binnenzijde vastgeschroefd, montageplaat omgezet	Plaatstaal 1,5 mm	7015	-	■	-	
	Decoratieplinten aan de zijanten	Kunststof volgens UL 94-V0	7035				
Deur onder	Verticale profielen met espagnoetsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Aluminium profiel	7035	■	■	■	
	Deur resp. montageplaat omgezet	Plaatstaal 1,5 mm	7015				

¹⁾ Met ontgrendeling voor zichtdeur boven


PC kastsystemen

met uitklapbare toetsenbordhouder of lessenaar

Met zichtdeur en uitklapbare toetsenbordhouder
PC 5366.100



Met zichtdeur en lessenaar
PC 5366.200



- 1 Max. 505, verstelbaar in het 25 mm raster
 - 2 Max. 547, verstelbaar in het 25 mm raster
 - 3 Max. inbouwvlak 540 x 179 mm
- i.L. = Binnenwerkse frame-afmeting

				Bestelnr. PC		
				Diepte 636 mm	5366.100	5366.200
Levering	Uitvoering	Materiaal	Kleur RAL			
Kast	Kastconstructie met gemonteerde zijwanden en dak	Plaatstaal 1,5 mm	7035 structuur	■	■	
	Bodemplaat, drielig	Plaatstaal 1,5 mm	Verzinkt			
Deur achter	Met espagnoetsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Plaatstaal 2,0 mm	7035 structuur	■	■	
Zichtdeur boven	Met frame aan de binnenzijde vergrendeld ¹⁾ , rechts scharnierend	Plaatstaal 1,5 mm	7015	■	■	
	Vertikale decoratieplinten	Kunststof volgens UL 94-V0	7035			
	Ruit met zeefdrukmasker	Veiligheidsglas ESG 4,0 mm	7015			
Legbord voor monitor	Gesleufd, vast ingebouwd	Plaatstaal 1,5 mm	7015	■	■	
Uitklapbare houder voor toetsenbord	Behuizing met muishouder en uitsparing in de achterwand, breedte 19" x hoogte 4 HE, voor bevestiging aan de achterzijde	Plaatstaal 1,5 mm	7035			
	Draairichting houder onder, met 2 arreteringen, met sluiting nr. 3524 E	Kunststof volgens UL 94-V0	7035/7015/9006	■		-
	Toetsenbordtableau met mousepad-tableau en 2 klittenbanden voor toetsenbord	Plaatstaal 1,5 mm	7035			
Lessenaar	Behuizing met afneembaar deksel boven en onder	Plaatstaal, 1,5 mm/2,0 mm	7035			
	Afsluitprofiel boven en handgreepprofiel	Kunststof volgens UL 94-V0	7035/7015/9006	-		■
Deur onder	Verticale profielen met espagnoetsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Aluminium profiel	7035	■	■	
	Deur resp. montageplaat omgezet	Plaatstaal 1,5 mm	7015			

¹⁾ Met ontgrendeling voor zichtdeur boven