





Kastsystemen

Bedieningsbehuizingen

Compact-Panel



Montage-uitsparing voor draagarmaansluiting CP 40, staal



1 Groeven voor kooimoeren M5

Bestelnr. CP (met draagarmaansluiting CP 40, staal)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Breedte (B1) mm	241	241	315	315
Hoogte (H1) mm	238	388	238	388
Diepte (T1) mm	87	87	87	87
B2 = binnenwerkse behuizingsbreedte	170	170	244	244
B3 = frontplaatbreedte	178	178	252	252
B4 = binnenwerkse breedte tussen de spanschroeven	164	164	238	238
H2 = binnenwerkse behuizingshoogte	192	342	192	342
H3 = frontplaathoogte	200	350	200	350
H4 = binnenwerkse hoogte tussen de spanschroeven	186	336	186	336