


PC kastsystemen

Met toetsenbordschuiflade



1 Max. 504,5, verstelbaar in het 25 mm raster

i.L. = Binnenwerkse frame-afmeting

				Bestelnr. PC
				4650.100
				Breedte mm
				600
				Hoogte mm
				1600
				Diepte mm
				632
Levering	Uitvoering	Materiaal	Oppervlak/kleur	
Kast	Boven en aan de zijkanten gesloten, onder open	Roestvaststaal 1,5 mm	In één richting geschuurd, korrel 400	■
	Bodemplaat, drielijg	Roestvaststaal 1,5 mm		
Deur achter	Met espagnoletsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Roestvaststaal 2,0 mm	In één richting geschuurd, korrel 400	■
Zichtdeur boven	Aan de binnenzijde vergrendeld ¹⁾ , rechts scharnierend	Roestvaststaal 1,5 mm	In één richting geschuurd, korrel 400	■
	Ruit	Veiligheidsglas ESG 4,0 mm		
Legborden	Gesleufd, vast ingebouwd	Plaatstaal, 1,5 mm	RAL 7015	■
Schuiflade	Kast	Plaatstaal, 1,25 mm	RAL 7035	
	Toetsenbordtableau met kabelhouder alsmede mousepad-tableau	Plaatstaal, 1,5 mm	RAL 7035	■
	Plint, ingeklapt als handsteun, met arretering, sluiting nr. 3524 E	Roestvaststaal 1,25 mm	In één richting geschuurd, korrel 400	
	¹⁾ Met ontgrendeling voor zichtdeur boven			■
Deur onder	Met espagnoletsluiting en dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend	Roestvaststaal 1,5 mm	In één richting geschuurd, korrel 400	■