




Armarios de distribución

Cajas de mando

Compact-Panel



Escotaduras de montaje para sistema de brazo soporte CP 40, acero



1 Ranuras para tuercas elásticas M5

Ref. CP (con conexión para brazo soporte CP 40, acero)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Ancho (B1) mm	241	241	315	315
Altura (H1) mm	238	388	238	388
Profundidad (T1) mm	87	87	87	87
B2 = Anchura interior de la caja	170	170	244	244
B3 = Ancho de la placa frontal	178	178	252	252
B4 = Anchura interior entre las piezas de adaptación con retentor	164	164	238	238
H2 = Altura interior de la caja	192	342	192	342
H3 = Altura de la placa frontal	200	350	200	350
H4 = Altura interior entre las piezas de adaptación con retentor	186	336	186	336