


### Sistemas de armarios para PC

Con cajón para teclado



1 Máx. 504,5 ajustable en retícula de 25 mm

i.L. = Clearance width

				Ref. PC
				4650.100
				Ancho mm
				600
				Altura mm
				1600
				Profundidad mm
				632
Unidad de envase	Ejecución	Material	Superficie/Color	
Caja	parte superior y lateral cerrada, parte inferior abierta	Acero inoxidable, 1,5 mm	pulimentada, grano 400	■
	Chapas de entrada de cables, tres piezas	Acero inoxidable, 1,5 mm		
Puerta posterior	con cierre de barras y bombín de doble paletón, bisagras a la derecha	Acero inoxidable, 2,0 mm	pulimentada, grano 400	■
Puerta transparente arriba	bloqueada por el interior <sup>1)</sup> , bisagras a derecha	Acero inoxidable, 1,5 mm	pulimentada, grano 400	■
	Cristal	Cristal de seguridad ESG 4,0 mm		
Bandeja para aparatos	perforada, montaje fijo	Chapa de acero, 1,5 mm	RAL 7015	■
Cajón	Caja	Chapa de acero, 1,25 mm	RAL 7035	
	Pieza extraíble para teclado con soporte para cables, así como soporte para ratón extraíble	Chapa de acero, 1,5 mm	RAL 7035	■
	Pantalla, plegada puede utilizarse como reposabrazos, con cierre n° 3524 E	Acero inoxidable, 1,25 mm	pulimentada, grano 400	
	<sup>1)</sup> con desbloqueo para puerta transparente arriba			■
Puerta abajo	con cierre de barras y bombín de doble paletón, bisagras a la derecha	Acero inoxidable, 1,5 mm	pulimentada, grano 400	■