


Distribución de corriente



Accesorios RiLine: Pletinas flexibles/Protección contra contactos

Soporte universal


Para la fijación de pletinas flexibles	
Para pletinas flexibles mm	5 x 20 x 1 – 10 x 63 x 1 ¹⁾
Ref. SV	3079.000

¹⁾ Número de láminas x ancho de láminas x sección de láminas

Bandeja de base

Para sistemas de barras de 60 mm Aprobaciones: UL US LISTED E191125					
Para sistema de barras RiLine	3 polos			4 polos	
	Pletinas	PLS 800	PLS 1600	Pletinas	PLS 1600 PLUS
Altura (H) mm	19,5	32	43	19,5	43
	Ref. SV			Ref. SV	
Longitud (L) mm	500	9340.100 (UL)	9341.100 (UL)	9342.100 (UL)	-
	700	9340.110 (UL)	9341.110 (UL)	9342.110 (UL)	-
	900	9340.120 (UL)	9341.120 (UL)	9342.120 (UL)	-
	1100	9340.130 (UL)	9341.130 (UL)	9342.130 (UL)	9340.134 (UL)
	2400	9340.170 (UL)	9341.170 (UL)	9342.170 (UL)	9342.134 (UL)



Bandeja base intermedia

Para sistemas de barras de 60 mm Aprobaciones: UL US LISTED E191125			
Para sistema de barras RiLine	3 polos		
	Pletinas	PLS 800	PLS 1600
Altura (H) mm	19,5	32	43
Ref. SV	9340.140 (UL)	9341.140 (UL)	9342.140 (UL)



Distribución de corriente

Accesorios RiLine: Protección contra contactos


Perfiles cubierta

Para sistemas de barras de 60 mm Nota: – En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal se precisa la pantalla soporte para estabilizar Aprobaciones:  E191125					
	3 polos		4 polos		
Para sistema de barras RiLine	Pletinas	PLS 800	PLS 1600	Pletinas	PLS 1600 PLUS
Longitud (L) mm	Ref. SV			Ref. SV	
700	9340.200 			-	
1100	9340.210 			9340.214 	

Pantalla soporte para perfil cubierta

Para sistemas de barras de 60 mm Aprobaciones:  E191125					
	3 polos		4 polos		
Para sistema de barras RiLine	Pletinas	PLS 800	PLS 1600	Pletinas	PLS 1600 PLUS
Ref. SV	9340.220 			9340.224 	

Perfiles de separación

Para sistemas de barras de 60 mm Aprobaciones:  E191125	
Ref. SV	9340.230 