




Bastidor móvil, pequeño

Para armarios de 600 mm de ancho



Para armarios de 800 mm de ancho a elección en el lateral o centro



Unidades de altura	3 UA	6 UA	9 UA	12 UA	15 UA	18 UA
Ref. SR	2377.030	2377.060	2377.090	2377.120	2377.150	2377.180
H1 mm	275	408	541	675	808	941
H2 mm	217	350	483	617	750	883
H3 mm	137	270	403	537	670	803

Profundidad de montaje T máx. = mm con la medida D¹⁾ de mínimo 45 mm

Ancho de armario mm	600	800	800
Montaje interior	central	lateral	central
Profundidad armario mm	1 T máx. 400 185 500 185 ≥ 600 185	1 T máx. 310 410 500	1 T máx. 310 370 370


¹⁾ D = Distancia canto interior de la puerta hasta canto frontal del bastidor en retícula de 25 mm montaje más profundo

Accesorios


Técnica de montaje de 19"

Ejemplos para TS

Montaje parcial en armarios de 600 y 800 mm de ancho, en la posición más elevada o inferior respectivamente.




delante




desplazada en profundidad

Montaje parcial central

en armarios de 600 y 800 mm de ancho.



delante



desplazada en profundidad

- 1 Juego de montaje para bastidor móvil, pequeño
- 2 Chasis de montaje PS 23 x 73 mm correspondiente a la profundidad del armario en combinación con 4 soportes combinados TS 8800.330 (2 pzas. incluidas en la unidad de envase del juego de montaje)

Nota:

- La compensación de la altura entre la retícula de 25 mm del armario y las unidades de altura del bastidor móvil la realizan los soportes combinados TS (2 unidades incluidas en la unidad de envase del juego de montaje)

Montaje lateral

El montaje lateral de un bastidor móvil, pequeño, en una profundidad de armario de 600 o 800 mm es idéntico al montaje paralelo al frontal. Para el acceso al bastidor móvil recomendamos las bisagras para el lateral TS.

