

## Accesorios RiLine: para seccionadores/regletas bajo carga para fusibles NH

### Bornes de caja


para seccionador NH tamaño 1 a 3 con conexión de tornillo

Para seccionador NH	Espacio de embornado para pletinas flexibles An. x Al. mm	Conexión		Par de apriete Nm	Ref. SV
		Conductor cilíndrico mm <sup>2</sup>	Conductor de sector mm <sup>2</sup>		
T. 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
t. 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

### Cubierta para la zona de conexión

para seccionador NH

Para seccionador NH	Ancho (B) mm	Altura (H) mm	Profundidad (T) mm	Ref. SV
T. 00	106	46	37	9344.520
T. 1	184	70	42	9344.530
T. 2	210	70	42	9344.540
T. 3	250	70	42	9344.550



### Pieza prismática de conexión con brida

para seccionadores NH t. 00 con conexión de tornillo

Conexión de conductores redondos mm <sup>2</sup>	Par de apriete Nm	Ref. SV
1,5 – 95	4	3592.010