


Szafy systemowe PC

Z szufladą na klawiaturę



1) Maks. 504,5, możliwość przestawiania co 25 mm
i.L. = szerokość prześwitu

				Nr kat. PC
				4650.100
				Szerokość mm
				600
				Wysokość mm
				1600
				Głębokość mm
				632
Zakres dostawy	Wersja	Materiał	Powierzchnia/kolor	
Obudowa	U góry i z boku zamknięta, na dole otwarta	Stal nierdzewna, 1,5 mm	Szlif prosty, ziarno 400	■
	Blachy stalowe, trójdzielowe	Stal nierdzewna, 1,5 mm		
Drzwi tylne	Z zamknięciem i wkładką dwupiórkową, z zawiasami z prawej strony	Stal nierdzewna, 2,0 mm	Szlif prosty, ziarno 400	■
Drzwi przeszkłone górne	Blokowane do wewnątrz ¹⁾ , z zawiasami z prawej	Stal nierdzewna, 1,5 mm	Szlif prosty, ziarno 400	■
	Szyba	Szyba ze szkła ochronnego ESG 4,0 mm		
Półka urządzenia	Dziurkowana, zamontowana na stałe	Blacha stalowa, 1,5 mm	RAL 7015	■
Szuflada	Obudowa	Blacha stalowa, 1,25 mm	RAL 7035	
	Wyjście klawiatury ze wspornikiem kabla oraz wyjście podkładki na mysz	Blacha stalowa, 1,5 mm	RAL 7035	■
	Oslona, składana jako podkładka pod ręce, z zamknięciem, zamknięcie nr 3524 E	Stal nierdzewna, 1,25 mm	Szlif prosty, ziarno 400	
	¹⁾ Z odblokowaniem do drzwi przeszkłonych górnych			■
Drzwi dolne	Z zamknięciem i wkładką dwupiórkową, z zawiasami z prawej strony	Stal nierdzewna, 1,5 mm	Szlif prosty, ziarno 400	■