



IT-инфраструктура

IT-решения в области безопасности


Микро-ЦОД

Level E


Одностворчатые двери спереди и сзади



1 Мягкий кабельный ввод (стандарт)



2 Кабельный ввод в виде кабельного бокса (опция)




3 Жесткий кабельный ввод в элементе крыши или основания/доступные ячейки: 2x 120 x 120 мм (опция)

1) При расположении внешнего агрегата системы охлаждения на двери

Микро-ЦОД

Level E

Одностворчатая дверь спереди/двустворчатая дверь сзади





IT-инфраструктура

IT-решения в области безопасности


Микро-ЦОД

Level E


Двустворчатые двери спереди и сзади



1 Мягкий кабельный ввод (стандарт)



2 Кабельный ввод в виде кабельного бокса (опция)





3 Жесткий кабельный ввод в элементе крыши или основания/доступные ячейки: 2x 120 x 120 мм (опция)


Микро-ЦОД

Level B

Одностворчатые двери спереди и сзади



- 1 Кабельный ввод
- 2 Кабельный ввод при глубине 1060 мм
- 3 Кабельный ввод при глубине 1260 мм (поворот на 90°)



1) Размеры вкл. замок




IT-инфраструктура

IT-решения в области безопасности

Микро-ЦОД

Level B

Одностворчатая дверь спереди/двустворчатая дверь сзади






- 1 Кабельный ввод
- 2 Кабельный ввод при глубине 1060 мм
- 3 Кабельный ввод при глубине 1260 мм (поворот на 90°)

1) Размеры вкл. замок

Микро-ЦОД

Level B

Двустворчатые двери спереди и сзади



- 1 Кабельный ввод
- 2 Кабельный ввод при глубине 1060 мм
- 3 Кабельный ввод при глубине 1260 мм (поворот на 90°)

1) Размеры вкл. замок