




Компактная поворотная рама для АЕ



- 1 T = макс. монтажная глубина (см. таблицу)
- 2 D = 38 (53, 68, 83)

Для шкафа АЕ			Единиц высоты	6 ЕВ	11 ЕВ	14 ЕВ
Шкаф		Макс. Монтажная глубина (Т max.) мм	Арт. № SR	2026.200	2027.200	2034.200
Ширина мм	Глубина мм		Для высоты шкафа мм			
			H1 (мм)	380	600	760
			H2 (мм)	270	492	626
600	210	145	Окрашенная	1039.500	1060.500	1076.500
			Нержавеющая сталь	1009.600	1010.600	1012.600
600	350	265	Окрашенная	1339.500	1360.500	1376.500
760	210	145	Окрашенная	-	-	1077.500
			Окрашенная	-	-	1073.500
760	300	235	Нержавеющая сталь	-	-	1014.600