
19" монтажное оборудование

Профильные шины, 482,6 мм (19´) для TS

L-образный профиль



L-образный профиль


Монтажная ширина	1 MM	2 MM	3 MM
19″	450	465	482,6
21″	500	515	533,4
23″	552	567	584,2
24″	577	592	609,6
18 SU	450	465	485
20 SU	500	515	535

1 = ширина в свету

2 = крепежный размер

3 = наружный размер монтируемого оборудования или передних панелей

Профиль TS IT передний



Профиль TS IT передний/задний

Монтажная ширина	1 MM	2 MM	3 MM
19″	450	465	482,6
21″	500	515	533,4
23″	552	567	584,2
24"	577	592	609,6

1 = ширина в свету

2 = крепежный размер

3 = наружный размер монтируемого оборудования или передних панелей

Профиль TS IT задний

