


# Корпуса


## Компактные корпуса

### Поликарбонатные корпуса ПК


Исполнение А




Исполнение В



Исполнение С



Исполнение D



1 Отсутствует у ПК 9500.XXX, 9501.XXX

2 Отсутствует у ПК 9502.XXX, 9503.XXX

B1 = Ширина корпуса  
B2 = Полезная ширина  
B3 = Расстояние между отверстиями крепления за уплотнением  
B4 = Расстояние между отверстиями крепления в корпусе  
B5 = Ширина в свету

H1 = Высота корпуса  
H2 = Полезная высота  
H3 = Расстояние между отверстиями крепления за уплотнением  
H4 = Расстояние между отверстиями крепления в корпусе  
H5 = Высота в свету

T1 = Общая глубина  
T2 = Полезная глубина  
T3 = Глубина корпуса  
T4 = Монтажная высота в свету

Арт. № ПК	Исполнение	Ширина мм					Высота мм					Глубина мм			
		B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4
9500.XXX	A	65	59	50	-	36	65	59	50	25	36	57	33	41	45
9502.XXX	A	94	88	79	50	64	65	59	50	-	36	57	33	41	45
9504.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9505.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9506.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	66	42	50	53
9507.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	90	42	50	77
9508.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9509.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9510.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	75	51	59	63
9511.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	99	51	59	87
9512.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9513.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9514.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	90	63	71	75
9515.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	111	63	71	97
9516.XXX <sup>1)</sup>	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	165	63	71	150
9517.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9518.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9519.XXX <sup>1)</sup>	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9520.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9521.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9522.XXX <sup>1)</sup>	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9523.XXX	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	111	63	71	97
9524.XXX <sup>1)</sup>	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	165	63	71	150

<sup>1)</sup> Исполнение .000, .100 со скошенной крышкой




### С метрическими размеченными отверстиями

Шаблон отверстий корпуса:

ПК 9508.050

ПК 9514.050

ПК 9521.050



- M16/20
- M20
- M20/25
- M25/32
- M32/40