



Корпуса

Системы шкафов для ПК

Системы шкафов для ПК



с поддоном для клавиатуры

С обзорной дверью и поддоном
PC 5366.000, PC 5368.000





- 1 Макс. 505, изменяется с шагом 25 мм
2 Макс. 547, изменяется с шагом 25 мм

С монтажной поверхностью, малой и поддоном
PC 5366.300



- 1 Макс. 355, изменяется с шагом 25 мм
2 Макс. 397, изменяется с шагом 25 мм

С монтажной поверхностью, большой и поддоном
PC 5366.400



i.L. = ширина в свету


| | | Арт. № PC | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|---|
| | | Глубина 636 мм | 5366.000 | 5366.300 | 5366.400 | |
| | | Глубина 836 мм | 5368.000 | - | - | |
| Комплект поставки | Исполнение | Материал | Цвет RAL | | | |
| Корпус | Конструкция шкафа с несъемными боковыми стенками и крышкой | Листовая сталь 1,5 мм | 7035 структурн. | ■ | ■ | ■ |
| | Панель основания, трехсекционная (5368.000 четырехсекционная) | Листовая сталь 1,5 мм | Оцинкованная | ■ | ■ | ■ |
| Дверь сзади | Со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой, шарниры справа | Листовая сталь 2,0 мм | 7035 структурн. | ■ | ■ | ■ |
| Обзорная дверь сверху | С несущей рамой, запирается изнутри ¹⁾ , шарниры справа | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | ■ | ■ | - |
| | Вертикальные декоративные панели | Пластик согласно UL 94-V0 | 7035 | ■ | ■ | - |
| | Стекло с маской сетчатого трафарета | Однослойное безопасное стекло 4,0 мм | 7015 | ■ | ■ | - |
| Монтажная поверхность, большая, сверху | Вертикальные перемычки, запирается изнутри ¹⁾ , шарниры справа | Алюминиевый профиль | 7035 | - | - | ■ |
| | Установочная панель | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | - | - | ■ |
| | Концевые рейки сверху/снизу | Пластик согласно UL 94-V0 | 7035 | - | - | ■ |
| Приборная полка для монитора | Перфорированная, жесткий монтаж | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | ■ | ■ | - |
| Поддон для клавиатуры | Корпус | Листовая сталь 1,5 мм | 7035 | ■ | ■ | ■ |
| | Поддон для клавиатуры с держателем кабеля, а также выдвижной полкой для мыши | Листовая сталь 1,5 мм | 7035 | ■ | ■ | ■ |
| | Панель с ручкой, складная в виде опоры для рук с цилиндрическим замочным вкладышем, замок № 3524 E | Пластик согласно UL 94-V0 | 7035/7015/9006 | ■ | ■ | ■ |
| Монтажная поверхность, малая | Шарниры справа, крепление на винтах слева, установочная панель окантованная | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | - | ■ | - |
| | Декоративные панели сбоку | Пластик согласно UL 94-V0 | 7035 | - | ■ | - |
| Дверь снизу | Вертикальные перемычки со штанговым запором и вкладышем под ключ с двойной бородкой, шарниры справа | Алюминиевый профиль | 7035 | ■ | ■ | ■ |
| | Дверь и панель окантованы | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | ■ | ■ | ■ |

¹⁾ с разблокировкой для обзорной двери сверху


Системы шкафов для ПК

с откидной полкой для клавиатуры или консолью

С обзорной дверью и откидной полкой
PC 5366.100



С обзорной дверью и консолью
PC 5366.200



- 1 Макс. 505, изменяется с шагом 25 мм
 - 2 Макс. 547, изменяется с шагом 25 мм
 - 3 Макс. монтажная поверхность 540 x 179 мм
- i.L. = ширина в свету

| Комплект поставки | Исполнение | Материал | Цвет RAL | Арт. № PC | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | | Глубина 636 мм | 5366.100 |
| Корпус | Конструкция шкафа с несъемными боковыми стенками и крышей | Листовая сталь 1,5 мм | 7035 структурн. | ■ | ■ |
| | Панель основания, трехсекционная | Листовая сталь 1,5 мм | Оцинкованная | | |
| Дверь сзади | Со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой, шарниры справа | Листовая сталь 2,0 мм | 7035 структурн. | ■ | ■ |
| Обзорная дверь сверху | С несущей рамой, запирается изнутри ¹⁾ , шарниры справа | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | | |
| | Вертикальные декоративные панели | Пластик согласно UL 94-V0 | 7035 | ■ | ■ |
| | Стекло с маской сетчатого трафарета | Однослойное безопасное стекло 4,0 мм | 7015 | | |
| Приборная полка для монитора | Перфорированная, жесткий монтаж | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | ■ | ■ |
| Откидная полка для клавиатуры | Корпус с держателем мыши и вырезом на задней стенке, ширина 19" x высота 4 EB, с креплением сзади | Листовая сталь 1,5 мм | 7035 | | |
| | Панель с шарнирами снизу, с 2 ограничительными шнурами, с замком № 3524 E | Пластик согласно UL 94-V0 | 7035/7015/9006 | ■ | - |
| | Полка для клавиатуры с выдвижной подставкой для мыши и 2 «липучками» для клавиатуры | Листовая сталь 1,5 мм | 7035 | | |
| Консоль | Корпус со съемными крышками сверху и снизу | Листовая сталь 1,5 мм/2,0 мм | 7035 | | ■ |
| | Концевая рейка сверху и ручка | Пластик согласно UL 94-V0 | 7035/7015/9006 | - | |
| Дверь снизу | Вертикальные перемычки со штанговым запором и вкладышем под ключ с двойной бородкой, шарниры справа | Алюминиевый профиль | 7035 | ■ | ■ |
| | Дверь и панель окантованы | Листовая сталь 1,5 мм | 7015 | | |

¹⁾ с разблокировкой для обзорной двери сверху