


Системы шкафов для ПК

С поддоном для клавиатуры



1 Макс. 504,5, изменяется с шагом 25 мм

i.L. = ширина в свету

				Арт. № PC
				4650.100
				Ширина мм
				600
				Высота мм
				1600
				Глубина мм
				632
Комплект поставки	Исполнение	Материал	Поверхность/цвет	
Корпус	Сверху и сбоку закрытый, снизу открытый	Нержавеющая сталь, 1,5 мм	шлифовка, зерно 400	■
	панели основания, трехсекционные	Нержавеющая сталь, 1,5 мм		
Дверь сзади	Со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой, шарниры справа	Нержавеющая сталь, 2,0 мм	шлифовка, зерно 400	■
Обзорная дверь сверху	Запирается изнутри ¹⁾ , шарниры справа	Нержавеющая сталь, 1,5 мм	шлифовка, зерно 400	■
	Обзорное окно	Однослойное безопасное стекло 4,0 мм		
Приборная полка	Перфорированная, жесткий монтаж	Листовая сталь 1,5 мм	RAL 7015	■
Поддон	Корпус	Листовая сталь, 1,25 мм	RAL 7035	■
	Поддон для клавиатуры с держателем кабеля и полка для мыши	Листовая сталь 1,5 мм	RAL 7035	
	Панель, складывается в качестве подставки для рук с замком № 3524 E	Нержавеющая сталь, 1,25 мм	шлифовка, зерно 400	
	¹⁾ С разблокировкой для обзорной двери сверху			■
Дверь снизу	Со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой, шарниры справа	Нержавеющая сталь, 1,5 мм	шлифовка, зерно 400	■