

Секционная перегородка

с вентиляционными прорезями

Арт. № SV	Ширина ввода кабеля (В) мм	Глубина ввода кабеля (Т) мм
9673.436	212	201
9673.438	212	201
9673.456	412	201
9673.458	412	201
9673.476	612	201
9673.478	612	201

