




Apparatskåp

IT-skåp

Väggskaåp AE



med 19"-profilskenor, djupvariabelt



Art. nr. DK	HE	Höjdmått mm		
		H1	H2	H3
7641.000	8	380	355	261
7643.000	13	600	578	481
7645.000	16	760	711	641

Litet LWL-fördelningskåp

med montageplåt och fiberkassetthållare



Art. nr. DK	Fibrer	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm
7451.000	1 - 24	180	254	90