


PC-skåpsystem

Med tangentbordslåda



1 Max. 504,5, justerbar i 25 mm raster
i.L. = Fri bredd

				Art. nr. PC
				4650.100
				Bredd mm
				Höjd mm
				Djup mm
				600
				1600
				632
I leveransen ingår	Utförande	Material	Ytbehandling/färg	
Skåp	Slutet upptill och på sidan, öppet nedtill	Rostfritt stål, 1,5 mm	Streckslipad, korn 400	■
	3-delade bottenplåtar	Rostfritt stål, 1,5 mm		
Dörr på baksidan	Med spanjolettlås och dubbelinsats, med högerhängda gångjärn	Rostfritt stål, 2,0 mm	Streckslipad, korn 400	■
Glasdörr upptill	Med låsmekanism på insidan ¹⁾ , högerhängd	Rostfritt stål, 1,5 mm	Streckslipad, korn 400	■
	Fönster	Säkerhetsglas ESG 4,0 mm		
Hyllplan	Hålat, fast inbyggt	Stålblåt, 1,5 mm	RAL 7015	■
Tangentbordslåda	Skåp	Stålblåt, 1,25 mm	RAL 7035	
	Utdragslåda för tangentbord med kabelhållare samt utdragbar musplatta	Stålblåt, 1,5 mm	RAL 7035	■
	Plåt, infälld som handledsstöd, med lås, låsning nr. 3524 E	Rostfritt stål, 1,25 mm	Streckslipad, korn 400	
	¹⁾ Med lås för glasdörr upptill			■
Dörr nedtill	Med spanjolettlås och dubbelinsats, med högerhängda gångjärn	Rostfritt stål, 1,5 mm	Streckslipad, korn 400	■