


Tartozékok

19"-os kiépítéstechnika

Profilsínek, 482,6 mm (19")

TS-hez

L alakú profil



L alakú profil


| Beépítési szélesség | 1 mm | 2 mm | 3 mm |
|---------------------|------|------|-------|
| 19" | 450 | 465 | 482,6 |
| 21" | 500 | 515 | 533,4 |
| 23" | 552 | 567 | 584,2 |
| 24" | 577 | 592 | 609,6 |
| 18 SU | 450 | 465 | 485 |
| 20 SU | 500 | 515 | 535 |

1 = Belső szélesség

2 = Rögzítési méret

3 = Fiókok, illetve előlapok külső mérete

Elülső TS IT profil



Elülső/hátsó TS IT profil

| Beépítési szélesség | 1 mm | 2 mm | 3 mm |
|---------------------|------|------|-------|
| 19" | 450 | 465 | 482,6 |
| 21" | 500 | 515 | 533,4 |
| 23" | 552 | 567 | 584,2 |
| 24" | 577 | 592 | 609,6 |

1 = Belső szélesség

2 = Rögzítési méret

3 = Fiókok, illetve előlapok külső mérete

Hátsó TS IT profil

