

## RiLine tartozékok: NH biztosítós szakaszolókhöz/NH biztosítós szakaszolókapcsolókhöz

### Keretkapcsok


1–3 méretű NH-szakaszolókhöz csavarcsatlakozással

NH-szakaszolókhöz	Kapocstér lamellált rézsínekhez Sz x Ma mm	Csatlakozás		Meghúzási nyomaték Nm	Cikkszám SV
		Körvezeték mm <sup>2</sup>	Szektorvezeték mm <sup>2</sup>		
1 méret	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
2/3 méret	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

### Csatlakozótér-takarólap

NH szakaszolókhöz

NH-szakaszolókhöz	Szélesség (B) mm	Magasság (H) mm	Mélység (T) mm	Cikkszám SV
00 méret	106	46	37	9344.520
1 méret	184	70	42	9344.530
2 méret	210	70	42	9344.540
3 méret	250	70	42	9344.550



### Szorítóbilincses csatolóprizma

00 méretű NH szakaszolókhöz csavarcsatlakozással

Csatlakoztatható körvezetékek mm <sup>2</sup>	Meghúzási nyomaték Nm	Cikkszám SV
1,5 – 95	4	3592.010