




# Kapcsolószekrények

## Kezelőház

### Compact Panel



Szereléshez szükséges kihagyások  
CP 40 acél tartókar-csatlakozóhoz



1 Hornyok M5 rugós anyákhoz

Cikkszám CP (CP 40 acél tartókar-csatlakozóval)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
<b>Szélesség (B1) mm</b>	241	241	315	315
<b>Magasság (H1) mm</b>	238	388	238	388
<b>Mélység (T1) mm</b>	87	87	87	87
B2 = ház belső szélesség	170	170	244	244
B3 = Előlap szélesség	178	178	252	252
B4 = Belső szélesség a csavarfeszítők között	164	164	238	238
H2 = Belső házmagasság	192	342	192	342
H3 = Előlapmagasság	200	350	200	350
H4 = Belső magasság a csavarfeszítők között	186	336	186	336