


### PC-szekrényrendszerek

Billentyűzetfiókkal



1 Max. 504,5, 25 mm-es raszterben állítható  
i.L. = hasznos mélység

				Cikkszám PC	
				4650.100	
				Szélesség mm	600
				Magasság mm	1600
				Mélység mm	632
A csomag tartalma	Kivitel	Anyag	Felület/Szín		
Ház	Felül és oldalt zárt, alul nyitott	Nemesacél, 1,5 mm	Egyirányú csiszolás, 400-as szemcse-nagyság	■	
	Háromrészes fenéklemez	Nemesacél, 1,5 mm			
Hátsó ajtó	Rúdzárrendszerrel és kéttollú betéttel, jobb oldalon zsanérozott	Nemesacél, 2,0 mm	Egyirányú csiszolás, 400-as szemcse-nagyság	■	
Felső üvegajtó	Belülről reteszelt <sup>1)</sup> , jobb oldalon zsanérozott	Nemesacél, 1,5 mm	Egyirányú csiszolás, 400-as szemcse-nagyság	■	
	Ablak	4,0 mm-es ESG biztonsági üveg			
Berendezéstálca	Lyukasztott, fix beépítésű	1,5 mm-es acéllemez	RAL 7015	■	
Fiók	Ház	1,25 mm-es acéllemez	RAL 7035	■	
	Kihúzható billentyűzettartó kábeltartóval és kihúzható egérpád	1,5 mm-es acéllemez	RAL 7035		
	Lemez, behajtvá kéztámasz, zárral, 3524 E sz. zár	Nemesacél, 1,25 mm	Egyirányú csiszolás, 400-as szemcse-nagyság		
	<sup>1)</sup> Kireteszeléssel a felső üvegajtóhoz			■	
Alsó ajtó	Rúdzárrendszerrel és kéttollú betéttel, jobb oldalon zsanérozott	Nemesacél, 1,5 mm	Egyirányú csiszolás, 400-as szemcse-nagyság	■	