



Parties supérieures de pupitres


Largeur 600/800 mm
TP 6720.500, TP 6721.500



Largeur 1200/1600 mm
TP 6722.500, TP 6723.500



Coupe A – A




1 Seulement pour largeur 1600 mm


Remarque :
– Vue X, voir page 2

Parties centrales de pupitres, prévues pour le montage d'une partie supérieure


Largeur 600/800 mm
TP 6714.500, TP 6715.500



Largeur 1200/1600 mm
TP 6716.500, TP 6717.500



Coupe A – A



1 Seulement pour largeur 1600 mm

Remarque :
– Vue X, voir page 2

Habillage électrique






Pupitres TP

Parties centrales de pupitres, avec couvercle monté sur charnières à l'arrière


Largeur 600/800 mm
TP 6710.500, TP 6711.500

Largeur 1200/1600 mm
TP 6712.500, TP 6713.500

Coupe A – A




Vue X




- 1 Non valable pour les largeurs 600 et 800 mm
- 2 Seulement pour largeur 1600 mm
- 3 Largeur = 600/800/1200 = 63,5 mm
Largeur = 1600/163,5 mm

Parties inférieures de pupitre, profondeur 400 mm




Largeur 600/800 mm
TP 6700.500, TP 6701.500




Largeur 1200/1600 mm
TP 6702.500, TP 6703.500




Coupe A - A



Découpe de montage



Plaque de montage




Habillage électrique


Pupitres TP

Parties inférieures de pupitre, profondeur 500 mm




Largeur 600/800 mm
TP 6704.500, TP 6705.500




Largeur 1200/1600 mm
TP 6706.500, TP 6707.500




Coupe A - A



Découpe de montage




Plaque de montage




Associations possibles

Structure en 3 parties



Structure en 2 parties



Structure en 1 partie

