


Coffrets de commande avec porte




Référence CP	6535.010	6536.010	6538.010	6539.010
Largueur (B1) en mm	300	400	400	600
Hauteur (H1) en mm	300	300	400	400
Profondeur (T1) en mm	150	150	150	150
B2 = Largueur du coffret avec poignées latérales	340	440	440	640
B3 = Largueur intérieure utile, à l'avant	260	360	360	560
B4 = Distance entre les points de fixation de la plaque de montage	215	295	295	510
B5 = Largueur max. de la découpe à l'avant	225	325	325	525
B6 = Largueur pouvant pivoter avec une profondeur de 100 mm	220	320	320	520
B7 = Largueur pouvant pivoter avec une profondeur de 118 mm	206	310	310	510
H2 = Hauteur du coffret avec poignées latérales	310	310	410	410
H3 = Distance entre les points de fixation de la plaque de montage	250	250	330	330
H4 = Hauteur max. de la découpe à l'avant	255	255	355	355
H5 = Distance entre le point de fixation de la plaque de montage et la base	25	25	35	35

Bras porteurs CP 40 en acier inoxydable


Adaptateur d'inclinaison 10° CP 40 en acier inoxydable

CP 6664.100



Fixation CP 40 en acier inoxydable

CP 6664.500




Habillage électrique

Acier inoxydable

Bras porteurs CP 40 en acier inoxydable

Couplage CP 40 en acier inoxydable

CP 6664.000




Découpe de montage sur le coffret

1 Vis de serrage

Pièce d'angle 90° CP 40 en acier inoxydable

CP 6664.300




1 Vis de blocage

2 Vis d'ajustage

Fixation mur/sol fixe CP 40 en acier inoxydable

CP 6663.000




1 Vis d'ajustage


Bras porteurs CP 40 en acier inoxydable

Fixation sol pivotant CP 40 en acier inoxydable


Fixation par l'arrière CP 6663.500




Découpe de montage



Fixation par l'avant CP 6663.400




Découpe de montage




Console murale CP 40 en acier inoxydable


Fixation par l'arrière CP 6665.000



Découpe de montage




3 Perçage pour CP 6663.000



4 Perçage pour CP 6663.500

Fixation par l'avant CP 6665.500



Découpe de montage

