


Datarack



- 1** Andet montageniveau
 DK 7296.000/31 HE
 DK 7297.000/36 HE
 DK 7298.000/40 HE
 DK 7299.000/45 HE

- 2** 50 mm trin
 (min. 150 – maks. 350)

i.L. = Clearance width

Best.nr.DK	HE	Højdemål mm	
		H1	H2
7391.000	31	1500	i. længde 1382
7396.000	36	1722	i. længde 1604
7400.000	40	1900	i. længde 1782
7445.000	45	2122	i. længde 2004