



Skabe

PC-skabssystemer



PC-skabssystemer

Med tastaturskuffe

Med glaslåge og skuffe
PC 5366.000, PC 5368.000





Med lille indbygningsfelt og skuffe
PC 5366.300



- 1 Maks. 505, kan reguleres i trin på 25 mm
- 2 Maks. 547, kan reguleres i trin på 25 mm

- 1 Maks. 355, kan reguleres i trin på 25 mm
- 2 Maks. 397, kan reguleres i trin på 25 mm

Med stort indbygningsfelt og skuffe
PC 5366.400



i.L. = Clearance width


				Best.nr. PC			
				Dybde 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400
				Dybde 836 mm	5368.000	-	-
Leverings-omfang	Type	Materiale	Farve RAL				
Kabinet	Skabskonstruktion med tilpassede top- og sideplader	Stålplade 1,5 mm	7035 struktur	■	■	■	
	Flangeplade, tredelt (5368.000, firdelt)	Stålplade 1,5 mm	Galvaniseret				
Låge bagtil	Med stanglås og dobbeltkamindsats, højrehængslet	Stålplade 2,0 mm	7035 struktur	■	■	■	
Glaslåge foroven	Med bæreramme låst indefra ¹⁾ , højrehængslet	Stålplade 1,5 mm	7015				
	Vertikale deko-paneler	Plast efter UL 94-V0	7035	■	■		-
	Plade med silketrykmaske	Sikkerhedsglas ESG 4,0 mm	7015				
Indbygningsfelt, stort, foroven	Vertikale sprosser, låst indefra ¹⁾ , højrehængslet	Aluprofil	7035				
	Indbygningsplade	Stålplade 1,5 mm	7015	-	-		■
	Afslutningsliste foroven/foruden	Plast efter UL 94-V0	7035				
Apparathydde til monitor	Perforeret, fast indbygget	Stålplade 1,5 mm	7015	■	■		-
Skuffe til tastatur	Kabinet	Stålplade 1,5 mm	7035				
	Tastaturudtræk med hængslet kabelbøjle samt musepladeudtræk og tastaturbøjle	Stålplade 1,5 mm	7035	■	■		■
	Panel med gribeliste, klappet ind som håndledsstøtte, med lås nr. 3524 E	Plast efter UL 94-V0	7035/7015/9006				
Indbygningsfelt, lille	Højrehængslet, skrue monteret indefra i venstre side, ombukket indbygningsplade	Stålplade 1,5 mm	7015				
	Deko-paneler i siderne	Plast efter UL 94-V0	7035	-	■		-
Låge foruden	Vertikale sprosser med stanglås og dobbeltkamindsats, højrehængslet	Aluprofil	7035	■	■		■
	Låge- eller indbygningsplade, ombukket	Stålplade 1,5 mm	7015				

¹⁾ Med oplåsning til glaslåge foroven


PC-skabssystemer

Med opklappeligt tastatur eller pultnæb

Med glaslåge og klapplade
PC 5366.100



Med glaslåge og pultnæb
PC 5366.200



- 1 Maks. 505, kan reguleres i trin på 25 mm
 - 2 Maks. 547, kan reguleres i trin på 25 mm
 - 3 Maks. indbygningsflade 540 x 179 mm
- i.L. = Clearance width

Leverings- omfang	Type	Materiale	Farve RAL	Best.nr. PC	
				Dybde 636 mm	5366.100
Kabinet	Skabskonstruktion med tilpassede top- og sideplader	Stålplade 1,5 mm	7035 struktur	■	■
	Flangeplade, tredelt	Stålplade 1,5 mm	Galvaniseret	■	■
Låge bagtil	Med stanglås og dobbeltkamindsats, højrehængslet	Stålplade 2,0 mm	7035 struktur	■	■
Glaslåge foroven	Med bæreramme låst indefra ¹⁾ , højrehængslet	Stålplade 1,5 mm	7015	■	■
	Vertikale deko-paneler	Plast efter UL 94-V0	7035	■	■
	Plade med silketrykmaske	Sikkerhedsglas ESG 4,0 mm	7015	■	■
Apparathyld til monitor	Perforeret, fast indbygget	Stålplade 1,5 mm	7015	■	■
Klapplade til tastatur	Kabinet med museholder og udskæring i bagplade, bredde 19" x højde 4 HE, til montage på bagpladen	Stålplade 1,5 mm	7035	■	-
	Panel hængslet foroven, med 2 holdestopper, med lås nr. 3524 E	Plast efter UL 94-V0	7035/7015/9006	■	-
	Tastaturunderlag med musepladeudtræk og 2 velcro-bånd til tastatur	Stålplade 1,5 mm	7035	■	-
Pultnæb	Kabinet med aftageligt låg foroven og forned	Stålplade, 1,5 mm/2,0 mm	7035	-	■
	Afslutningsliste foroven og gribeliste	Plast efter UL 94-V0	7035/7015/9006	-	■
Låge forned	Vertikale sprosser med stanglås og dobbeltkamindsats, højrehængslet	Aluprofil	7035	■	■
	Låge- eller indbygningsplade, ombukket	Stålplade 1,5 mm	7015	■	■

¹⁾ Med oplåsning til glaslåge foroven