

RiLine-lisätarvikkeet: NH-varoke-erottimille/NH-varokekytkinlistoille

Runkoliittimet


NH-erottimille koko 1 – 3 ruuviliitännällä

NH-erottimille	Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille B x H mm	Liitäntä		Kirstysmomentti Nm	Til.nro SV
		Pyöröjohdin mm ²	Sektorijohdin mm ²		
Koko 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
Koko 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

Liitintilan peitelevy

NH-erottimille

NH-erottimille	Leveys (B) mm	Korkeus (H) mm	Syvyys (T) mm	Til.nro SV
Koko 00	106	46	37	9344.520
Koko 1	184	70	42	9344.530
Koko 2	210	70	42	9344.540
Koko 3	250	70	42	9344.550



Kaariliitin-liitäntäprisma

NH-kytkinlistoille koko 00 ruuviliitännällä

Pyöreiden johtimien liitäntä mm ²	Kirstysmomentti Nm	Til.nro SV
1,5 – 95	4	3592.010